

得地为业

深圳市得地为业科技有限公司

Shenzhen Dediweiye Technology Co.,Ltd

TEL: 0755-83310070 FAX: 0755-83175581

办公地址: 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排88号成裘工业园8栋801

产品承认书

客户名称: _____


产品名称: _____ 电动平移台DXH4-150L

日期: _____ 年 月 日

供应商	客户确认
拟 制: 深圳市得地为业科技有限公司	合 格:
审 核:	审 核:
批 准:	批 准:

(双方确认产品承认书合格后签字盖章)

一、产品图片




二、产品描述

- 1) 标配步进电机和RS232接口，方便安装连接控制器
- 2) 采用精密滚珠丝杠驱动，重复定位精度和绝对定位精度高，轴向间隙小，寿命长
- 3) 防松和防轴窜动结构，有效防止丝杠松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复运动
- 4) 导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整体与底板连接），运动舒适，承载大，适合单轴重载或多轴组合使用
- 5) 精密电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动的直线度和平行度有较大提高
- 6) 步进电机和滚珠丝杆通过进口高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- 7) 装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品，配有手轮，方便调试
- 8) 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定
- 9) 可换伺服电机和光栅尺，做闭环控制，实现高速重载

三、产品参数


产品型号	电动平移台DXH4-150L				
结构描述	台面尺寸	120*120mm	精度描述	分辨率	10 μ (无细分)
	行程	150		自重	3.5KG
	丝杆规格	精密滚珠丝杆 Φ12		最大速度	18mm/sec
	导程	2mm		重复定位精度 (理论)	4 μ
	导轨	直线滑轨		绝对定位精度 (理论)	30 μ
	步进电机 (1.8°)	42BYG		直线度	15 μ
	主体材料	铝合金阳极氧化		平行度	50 μ
	中心承载	20KG		台面平整度	50 μ
电器规格	驱动电压	DC24			
	步进角 (无细分)	1.8°			
	电源接口	RS232串口9针公接头			

四、产品尺寸图



五、注意事项（使用须知）

I. 安装方法：（下图非本款实物，仅为装配参考）



拧动电机尾部旋钮，将顶板驱动至CW或CCW侧，则可分别窥见安装螺栓孔（共6个）

II. 关于滑台表面、底面安装的对象物：

表面粗糙的安装物，或者是要安装在粗糙的表面物体上时，可能会导致滑台面变形，从而影响精度，请予以注意。

【平面度的大致标准：50 μm以内】

III. 关于方式：


■关于滑台的安装方式

各产品规格以设置在平面上为前提条件。

上下颠倒安装、侧面垂直或侧面水平安装等非平面设置时需要注意。

耐负载和精度因安装方式而显著变化。

9针串口接头接线说明




说明：感应器相当于NPN开关

V. 滑台所配电机参数

NEMA17 两相直流 1.8° -17HD 系列

■ 机械尺寸 (单位: mm)



■ 此外形图为双轴产品。单轴产品则无()部分的转轴。





■ 一般参数

型号	输出	接线	线束	长度 "L"	静力矩	电流	电阻	转动惯量	电机重量	耐压等级
				mm	N·m	A/相	Ω /相	$\text{g}\cdot\text{cm}^2$		
AM17HD4452-02N	单输出	A	4	34.3	0.25	1.8	1.5	38.0	0.23	500V AC 1 minute
AM17HD4452-01N	双输出									
AM17HD2438-02N	单输出									
AM17HD2438-01N	双输出									
AM17HD6426-06N	单输出									
AM17HD6426-05N	双输出									
AM17HD8410-01N	单输出									

* 接线 A 见 Pr 页

■ 动态力矩曲线

AM17HD2438-01N



VI. 滑动平台所配步进电机驱动器情况

1. 本滑台默认不配步进电机驱动器，由客户另行购买。
2. 本滑台推荐搭配鸣志步进电机驱动器SR2（具体使用方法请参阅《SR2-用户手册》）。

VII. 关于滑台的日常保养及维护

为维护本公司滑台性能，根据功能及构件（丝杆、轴承、导轨等重要部位）涂上万能锂基润滑脂。无特定的定期加注基准。加注频率因驱动条件和导轨类型而异，顾客可每半个月确认1次润滑脂的状态，根据需要加注润滑脂

润滑脂加注方法：①擦去所能看到的旧润滑脂。②用注射器等涂在轴环、滚珠丝杆上。③进行多次全行程动作。

④擦去溢出的润滑脂。